



## LECTEURS DE CODE-BARRES GENERAL PURPOSE AREA IMAGER POUR LE SECTEUR MÉDICAL

Le rôle des scanners dans le secteur médical est d'améliorer la qualité des soins aux patients, tout en réduisant le nombre d'erreurs médicales. De plus, en environnement médical, les scanners doivent régulièrement être nettoyés et désinfectés. Les scanners de la gamme Gryphon Healthcare de Datalogic ADC sont spécialement conçus pour le secteur de la santé. Leurs coques « Disinfectant-Ready », traitées avec des additifs antimicrobiens, supportent un nettoyage quotidien à l'aide de solutions chimiques puissantes et concentrées.

Les lecteurs Gryphon 4400-HC 2D permettent de décoder toutes les symbologies 1D et 2D, y compris sur écrans LCD et écrans de téléphones portables, smartphones et autres appareils mobiles. Son optique améliorée assure une tolérance optimale aux mouvements. Dotés de la technologie Imaging « Haute-vitesse », facilitant la lecture de codes en mouvement, les Gryphon 4400-HC 2D offrent également la possibilité de capturer des images telles que des signatures, cartes d'identité ou prescriptions.

Idéalement conçu pour les applications où la mobilité n'est pas un pré-requis (exemples : services administratifs, laboratoires...), le GD4400-HC 2D est une solution filaire économique. Les modèles GM4400-HC 2D et GBT4400-HC 2D sont quant à eux des scanners sans-fil (STAR ou Bluetooth®) garantissant une mobilité inégalée.

En exclusivité sur la gamme Gryphon 4400, la technologie « motion-sensing » Motionix™ de Datalogic permet au scanner de passer intuitivement en mode manuel lorsque le lecteur est pris en main. Lorsque le scanner est replacé sur son stand, il revient automatiquement en mode « mains libres ».

Les lecteurs Gryphon 4400 Imager disposent d'un faisceau rouge épais, facilement visible, tout en restant agréable pour l'opérateur même lors d'opérations prolongées, contrairement aux autres produits du marché. Le système de visée 4-points détermine très clairement la zone de lecture et évite les risques de scans « accidentels » sur les planches de codes ou les produits comportant plusieurs codes rapprochés.

Le « Spot Vert », technologie brevetée Datalogic, offre une confirmation visuelle de bonne lecture, idéale pour les environnements silencieux (ex : chambres des patients). Le logiciel de configuration Aladdin™ et le logiciel Remote Host Management facilitent la gestion et le paramétrage des lecteurs déployés garantissant l'homogénéité du parc installé.

## LECTEURS FILAIRES/ SANS-FIL

- Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs antimicrobiens (Modèles conformes ISO22196 et JISZ 2801 disponibles)
- Technologie « motion-sensing » Motionix™ pour une lecture continue, de code en code
- Lecture omnidirectionnelle des codes 1D, 2D, Postaux, Stacked et Composite
- Agressivité de lecture inégalée
- Distances de lecture optimales
- Optique améliorée - Haute tolérance aux mouvements
- Viseur 4-points avec croix centrale pour une lecture précise et fiable
- Capture d'images et de documents
- « Spot Vert » breveté Datalogic pour une confirmation de bonne lecture
- Disponible en kit USB

## LECTEURS SANS-FIL

- Disponible avec les technologies sans-fil radio STAR 433 / 910 MHz ou Bluetooth®
- Mode Batch disponible: jusqu'à 1200 codes sauvegardés en mémoire
- Transmission Point-to-point et Multipoint
- Base double position brevetée Datalogic avec fonction « Scan-While-Charging »
- Batterie longue durée Lithium-Ion, remplaçable par l'utilisateur



**MEDITECH**



## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

<b>CODES LINÉAIRES / 1D</b>	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™
<b>CODES 2D</b>	Code Aztec; Code China Han Xin; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; Code QR
<b>CODES POSTAUX</b>	Post Australienne; Post Britannique; Poste Chinoise; IMB; Poste Japonaise; Poste KIX; Poste Corée; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
<b>STACKED CODES</b>	Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Composites UPC A/E

## ALIMENTATION

<b>COURANT ELECTRIQUE</b>	En Fonctionnement (Typique): 160 mA @ 5 VDC; Standby/ Veille (Typique): 65 mA @ 5 VDC
<b>TENSION EN ENTRÉE</b>	4,2 - 5,25 VDC

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

<b>LUMINOSITÉ AMBIANTE</b>	0 - 100.000 lux
<b>RÉSISTANCE AUX CHOCES</b>	Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m / 5,0 ft
<b>PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)</b>	16 kV
<b>HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)</b>	5 - 90%
<b>RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE</b>	IP52
<b>TEMPÉRATURE</b>	En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

## INTERFACES

<b>INTERFACES</b>	RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
-------------------	--

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

<b>COULEURS DISPONIBLES</b>	Vert clair / Gris Clair (Plastique / Caoutchouc)
<b>DIMENSIONS</b>	18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
<b>COQUE</b>	Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs antimicrobiens (Modèles conformes ISO22196 et JISZ 2801 disponibles)
<b>POIDS</b>	195,0 g / 6,9 oz

## PERFORMANCE DE LECTURE

<b>CAPTURE D'IMAGE</b>	Formats d'Images: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
<b>IMAGER SENSOR</b>	Wide VGA: 752 x 480 pixels
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	Eclairage: 650 nm VLD
<b>MOTION TOLERANCE</b>	25 IPS
<b>PRINT CONTRAST RATIO (MINIMUM)</b>	25%
<b>ANGLE DE LECTURE</b>	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 180°; Skew (Yaw): +/- 40°
<b>INDICATEURS DE LECTURE</b>	Beeper (Tonalité Réglable); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture
<b>RESOLUTION (MAXIMUM)</b>	1D Linear: 0,102 mm / 4 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils; PDF417: 0,102 mm / 4 mils

## DISTANCES DE LECTURE

<b>PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE</b>	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.  Code 39: 5 mils: 4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 in Code 39: 10 mils: 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 in Data Matrix: 10 mils: 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 in Data Matrix: 15 mils: 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 in EAN-13: 13 mils: 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 in PDF417: 10 mils: 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in QR Code: 10 mils: 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 in
------------------------------------	--

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

<b>ACCORDS DES AUTORITÉS</b>	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. IEC 60825-1 Class 1 LED Produit
<b>CLASSIFICATION LED RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES</b>	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS2

## LOGICIELS

<b>DATALOGIC ALADDIN™</b>	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement
<b>OPOS / JAVAPOS</b>	JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge.
<b>REMOTE HOST DOWNLOAD</b>	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: GD4410

## GARANTIE

<b>GARANTIE</b>	5-Ans
-----------------	-------

## COQUES «DISINFECTANT-READY» DATALOGIC ADC POUR LE SECTEUR MÉDICAL

Datalogic ADC propose des lecteurs de code-barres spécialement conçus pour le secteur médical. Leurs coques «Disinfectant-Ready», traitées avec des additifs antimicrobiens, permettent de lutter contre la propagation des germes. Ceci est particulièrement important si le scanner est utilisé sur un chariot médicalisé allant de chambre en chambre. La coque « Disinfectant-Ready » supporte un nettoyage quotidien avec les solutions chimiques, souvent très fortes, utilisées dans le secteur médical.



Produit	Contenu Chimique
Sani-Cloth® HB, Sani-Cloth® Plus, Super Sani-Cloth®	Solution Quaternary Ammonium Chloride
Hepacide Quat II	Virucidal disinfectant cleaner
Alcohol Wipes	70% Isopropyl Alcohol
CaviWipes™	Isopropanol 10-20%; Ethylene Glycol Monobutyl Ether 1-5%
Virex® 256	n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
409® Glass and Surface Cleaner	n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; n-Propoxypropanol
Windex® Blue	Isopropyl Alcohol
Clorox® Bleach	Sodium Hypochlorite; Sodium Hydroxide
100% Liquide vaisselle et eau	

VEUILLEZ VOUS REPORTER AU MANUEL DE L'APPAREIL POUR CONNAÎTRE LES MÉTHODES DE NETTOYAGE APPROPRIÉES LORS DE L'UTILISATION DE CES PRODUITS CHIMIQUES. LES DÉINFECTANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE VAPORISÉS OU VERSÉS DIRECTEMENT SUR LE LECTEUR. LES SCANNERS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE ESSUYÉS APRÈS LA DÉINFECTATION.

## COMMUNICATION SANS-FIL

<b>DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™</b>	Communications Bilatérales (Two Way) Configuration Multi-Point: Nombre max. de lecteurs / base radio: 16 Configuration Point-à-Point Fréquence Radio: 433,92 MHz; 910 MHz Puissance Effective de la Radio: 433,92 MHz: < 10 mW; 910 MHz: < 1 mW
--	--

## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

<b>CODES LINÉAIRES / 1D</b>	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™
<b>CODES 2D</b>	Code Aztec; Code China Han Xin; Data Matrix; MaxiCode; Code QR
<b>CODES POSTAUX</b>	Poste Australienne; Poste Chinoise; IMB; Poste Japonaise; Poste KIX; Poste Corée; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
<b>STACKED CODES</b>	Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Composites UPC A/E

## ALIMENTATION

<b>BATTERIE</b>	Type de Batterie: Lithium-Ion, 2100 mAh; Temps de Charge: Alimentation Externe: 4 heures @ 12 VDC; Nombre de Lectures par Charge: 60.000
<b>INDICATEURS LED DU CRADLE</b>	Batterie en Cours de Chargement (Rouge); Batterie Chargée (Vert); En marche / Transmission de Données (Jaune)
<b>COURANT ELECTRIQUE</b>	En Chargement (Typique): < 8 W; Standby/Veille (Typique): < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/Veille (Typique): < 2,5 mA @ 5 VDC
<b>TENSION EN ENTRÉE</b>	4,75 - 14 VDC +/- 5%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

<b>LUMINOSITÉ AMBIANTE</b>	100.000 lux
<b>PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)</b>	16 kV
<b>HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)</b>	0 - 90%
<b>RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE</b>	IP52
<b>TEMPÉRATURE</b>	En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

## INTERFACES

<b>INTERFACES</b>	RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
-------------------	--

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

<b>COULEURS DISPONIBLES</b>	Vert clair / Gris Clair (Plastique / Caoutchouc)
<b>DIMENSIONS</b>	Puits de chargement: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,2 x 3,9 x 2,2 in Scanner: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
<b>COQUE</b>	Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs antimicrobiens
<b>POIDS</b>	Puits de chargement: 246,0 g / 8,7 oz; Scanner: 245,0 g / 8,6 oz

## PERFORMANCE DE LECTURE

<b>IMAGER SENSOR</b>	VGA grand angle: 752 x 480 pixels
<b>LIGHT SOURCE</b>	Aiming: 650 nm VLD
<b>MOTION TOLERANCE</b>	25 IPS
<b>CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)</b>	25%
<b>ANGLE DE LECTURE</b>	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40°
<b>INDICATEURS DE LECTURE</b>	Beeper (Tonalité Réglable); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture
<b>RÉSOLUTION (MAXIMUM)</b>	1D Linear: 0,102 mm / 4 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils; PDF417: 0,127 mm / 5 mils

## DISTANCES DE LECTURE

<b>PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE</b>	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. Code 39: 5 mils: 4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 in Code 39: 10 mils: 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 in Data Matrix: 10 mils: 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 in Data Matrix: 15 mils: 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 in EAN-13: 13 mils: 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 in PDF417: 10 mils: 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in QR Code: 10 mils: 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 in
------------------------------------	--

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

<b>ACCORDS DES AUTORITÉS</b>	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
<b>CLASSIFICATION LED</b>	Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; IEC 60825 Class 2
<b>RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES</b>	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

## LOGICIELS

<b>DATALOGIC ALADDIN™</b>	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
<b>OPOS / JAVAPOS</b>	JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge.
<b>REMOTE HOST DOWNLOAD</b>	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: BC4010

## GARANTIE

<b>GARANTIE</b>	3-Ans
-----------------	-------

## COMMUNICATION SANS-FIL

**BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY** Piconet: Nombre max. de lecteurs / base radio: 7 (Lorsqu'un dongle piconet / picoréseau est utilisé)  
 Profils: Profil de port série (SPP, Serial Port Profile)  
 Protocole: Bluetooth® 2,0 Certified Class 2  
 Fréquence Radio: 2,4 GHz  
 Portée de la Radio: 30,0 m / 98,4 ft; Connexion à d'autres périphériques Bluetooth® peut donner des résultats différents. Les distances de la portée sont mesurées en utilisant le poste de base.  
 Sécurité: Authentification de lecteur; Chiffrement des données

## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

**CODES LINÉAIRES / 1D** Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™  
**CODES 2D** Code Aztec; Code China Han Xin; Data Matrix; MaxiCode; Code QR  
**CODES POSTAUX** Poste Australienne; Poste Chinoise; IMB; Poste Japonaise; Poste KIX; Poste Corée; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)  
**STACKED CODES** Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Composites UPC A/E

## ALIMENTATION

**BATTERIE** Type de Batterie: Lithium-Ion, 2100 mAh; Temps de Charge: Alimentation Externe: 4 heures @ 12 VDC; Nombre de Lectures par Charge: 50.000  
**INDICATEURS LED DU CRADLE** Batterie en Cours de Chargement (Rouge); Batterie Chargée (Vert); En marche / Transmission de Données (Jaune)  
**COURANT ELECTRIQUE** En Chargement (Typique): < 8 W; En Fonctionnement (Typique): < 2,5 W @ 5 VDC; Standby/Veille (Typique): < 2,5 mA @ 5 VDC  
**TENSION EN ENTRÉE** 4,5 - 14 VDC +/- 5%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

**LUMINOSITÉ AMBIANTE** 100.000 lux  
**PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)** 16 kV  
**HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)** 0 - 90%  
**RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIERE** IP52  
**TEMPÉRATURE** En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F  
 En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

## INTERFACES

**INTERFACES** RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

**COULEURS DISPONIBLES** Vert clair / Gris Clair (Plastique / Caoutchouc)  
**DIMENSIONS** Puits de chargement: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,25 x 3,9 x 2,2 in  
 Scanner: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in  
**COQUE** Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs antimicrobiens (Modèles conformes ISO22196 et JISZ 2801 disponibles)  
**POIDS** Puits de chargement: 246,0 g / 8,7 oz; Scanner: 245,0 g / 8,6 oz

## ACCESSOIRES

### Lecteurs Filaires / Sans-Fil



#### Fixations/Stands

- 11-0362: Holder, Multi-Usage, Gris
- HLD-G040-WH: Support de table/mural, G040, Blanc
- STD-AUTO-G040-WH: Smart Stand, G040, Blanc
- STD-G040-WH: Basic Stand, G040, Blanc

## PERFORMANCE DE LECTURE

**CAPTURE D'IMAGE** Formats d'Images: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2  
**IMAGER SENSOR** VGA grand angle: 752 x 480 pixels  
**LIGHT SOURCE** Aiming: 650 nm VLD  
**MOTION TOLERANCE** 25 IPS  
**CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)** 25%  
**ANGLE DE LECTURE** Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40°  
**INDICATEURS DE LECTURE** Beeper (Tonalité Réglable); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture 1D Linear: 0,102 mm / 4 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils; PDF417: 0,127 mm / 5 mils

## DISTANCES DE LECTURE

**PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE** Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan.  
 Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.  
 Code 39: 5 mils: 4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 in  
 Code 39: 10 mils: 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 in  
 Data Matrix: 10 mils: 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 in  
 Data Matrix: 15 mils: 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 in  
 EAN-13: 13 mils: 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 in  
 PDF417: 10 mils: 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in  
 QR Code: 10 mils: 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 in

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

**ACCORDS DES AUTORITÉS** Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale.  
 Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.  
**CLASSIFICATION LED** Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; IEC 60825 Class 2  
**RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES** Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

## LOGICIELS

**DATALOGIC ALADDIN™** Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.  
**OPOS / JAVAPOS** JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge.  
**REMOTE HOST DOWNLOAD** Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: BC4010

## GARANTIE

**GARANTIE** 3-Ans

### Lecteurs Sans-Fil

#### Batteries/Battery Chargers

- RBP-GM40: Pack de batteries remplaçables

#### Base Stations/Chargers

- GRYPHON™ | GM4100-HC  
 • BC4030-HC-433 / BC4031-HC-910: Base/Chargeur, 433/910 MHz, STD Multi-Interface, Healthcare
- CHR-GM40-WH Base Chargeur seulement, Blanc

#### GRYPHON™ | GBT4100-HC

- BC4030-HC-BT Chargeur STD Multi-Interface, Healthcare
- CHR-GM40-WH Base Chargeur seulement, Blanc

